


Best sittestilling



Beskrivelse	Varenr.
Setepute, bil, C4, C5, C6	301890, 892, 894
Setepute, bil, C4, C5, C6	
m/store vanger	301898, 900, 902

Trygt og sikkert



Beskrivelse	Varenr.
Dahl Docking	HP20071412
Balder, stodel	HP20071075
Balder, bildel	HP20071076
Q'Straint	Be om tilbud

Se mulighetene



Beskrivelse	Varenr.
Elektrisk seteforskyver	301568

Opplev forskjellen



Beskrivelse	Varenr.
Fotbrettstamme, 100mm	301557
Fotbrettstamme, 150mm	301558
Fotbrettstamme, 200mm	301559

Stabilitet



Beskrivelse	Varenr.
Setestabilisering, bak	300505
Setestabilisering, front	1226042

Gode minner



Beskrivelse	Varenr.
Bryterpanel, 10way switch	300781
Minnefunksjon til seteposisjon kan velges som tillegg på alle våre modeller.	



Komfortabelt og trygt
med Balder i bil



Bilpute fra Baldertech - opplev forskjellen!

Vårt putesystem er utviklet med forskjellige egenskaper og funksjoner med tanke på ulik bruk og behov. Putene er designet for å gi maksimal støtte, avlastning og sittekomfort for alle situasjoner i forhold til ulike forutsetninger.

Pute til bil har til felles med vårt øvrige sortiment, at den oppfyller alle krav til komfort, brukervennlighet og kvalitet. Puten bygger kun 55mm noe som resulterer i at man kommer i riktig høyde i forhold til ratt og tak, og man sitter komfortabelt i korrekt sittestilling under hele bilturen.

Puten er bygget opp av flere lag ulike skumtyper for oppnå best mulig komfort, også over lengre tid i bilen. Vårt festesystem av puter til setet gjør det uproblematisk, raskt og enkelt å bytte puter. Man kan derfor bruke den vanlige puten til daglig - for så å bytte til pute for bil når man har behov for det.

Pute for bil kan bestilles som ekstra pute, som et tilbehør til både nye og brukte stoler, eller som standard pute til ny rullestol.

Minnefunksjon - raskt i riktig posisjon!

Det er mange setejusteringer som må gjøres for å komme i riktig posisjon for bilturen.

Med minnefunksjon kan man med ett trykk komme til en, på forhånd, lagret seteposisjon, og man kommer raskt til den samme posisjonen hver gang.

Det kan lagres opp til fire forskjellige seteposisjoner, disse kan f.eks være en posisjon for å kjøre inn i bilen og en posisjon ved førerplass. De to siste posisjonene kan brukes til andre daglige seteposisjoner som er praktiske å ha lagret.

Kort benstamme - optimal sittestilling!

Dersom stolen er tenkt brukt i bil, anbefaler vi at det monteres en kort benstamme på 100mm eller 150mm slaglengde for best mulig sittestilling ved førerplass. Den korte benstammen gjør at man får senket stolen til laveste posisjon for en optimal sittestilling i bil. Våre benstammer finnes i forskjellige lengder, slik at vi lett kan tilpasse stolen i forhold til lengden på førerens ben.



Seteforskyver - riktig avstand!

Det å komme i optimal posisjon med rullestol på førerplass kan være utfordrende.

Med elektrisk seteforskyver vil man kunne kjøre setet opp til 15 cm fremover, forbrettet følger ikke bevegelsen, slik at utfordringer med at dette er i veien for en optimal plassering av føttene på bilens foranordning elimineres.



Setestabilisator - behagelig biltur!



Med setestabilisator fra Baldertech får bilturen en helt ny dimensjon.

Setestabilisatoren gir et stabilt sete under alle forhold og terreng, og det oppleves som trygt, sikkert og behagelig under hele kjøreturen.

Stolen senkes til nederste posisjon ved klargjøring for bilkjøring. Setestabilisatoren sørger da for at setet er stabilt i forhold til understellet på stolen, slik som ved bruk av vanlige bilseter. Setet følger bilens bevegelser og bilfører opplever kjøreturen som bekvem og komfortabel på alle type veier. Setestabilisator kan enkelt ettermonteres på brukte stoler, eller monteres som tilbehør på nye stoler.

Bilfeste, stol feste og utløser - trygt og sikkert!



Våre rullestoler gir økt frihet, og muligheten til å kunne ta med seg rullestolen trygt og sikkert i bil øker denne frihetsfølelsen.

Vi har stoltester for bil som passer til alle våre Balder modeller, og kan enkelt monteres i ulike biltyper. Balderstolene er testet og godkjent med tre forskjellige festeanordninger, Dahl Docking, Balder bilfeste og Q'Straint.

De kan monteres på både fører og passasjer side, om det er ønskelig. Dersom bilfeste også monteres på ledsagers stol, gjør dette det mulig for rullestol og normalt sete å bytte plass, slik at også ledsager kan kjøre bilen. Det er selvfølgelig også mulig å plassere stolfestet bak i bilen for passasjerer. Frigjøring av stolfestet skjer enkelt og greit ved hjelp av bryterpanelet. Festet er i tillegg utstyrt med en manuell utløser.

Låsesystemet gjør at man smidig kommer i riktig posisjon for låsing av stolen, og gir en trygg og sikker følelse gjennom hele bilturen. Våre låsesystemer er sikkerhetstestet og godkjent av **Transport Research Laboratory i henhold til ISO 7176-19.**